

**Couronne de perçage KOMET KUB® V464, Ø DC: 95mm****Données de commande**

N° commande	236660 95
GTIN	4047109090538
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L'empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au Ø. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu'à 6xD.

Sécurité du processus jusqu'à 6xD.**Utilisation:**

Avec pointe de centrage 236661 – 236662.

Avec plaquettes 236740 – 237080.

Livraison:

Couronne de perçage avec accessoires.

Remarque(s):

Pièces de rechange disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de dents Z	1
Réf. pointe de centrage	80
Ø ext. d ₁	92,5 mm
Ø T ABS® d	50 mm

Jeu de vis pour plaquettes	239655 10IP (2,8 Nm)
Code ISO plaquette	WOEX06T304
Ø nom. D	95
Longueur de col L _A	75 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 80	236662 80
Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 80	236661 80
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 10IP	239655 10IP