

 **KOMET****Couronne de perçage KOMET KUB® V464, Ø DC: 100mm****Données de commande**

N° commande	236660 100
GTIN	4047109090545
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L'empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au Ø. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu'à 6xD.

Sécurité du processus jusqu'à 6xD.**Utilisation:**

Avec pointe de centrage 236661 – 236662.

Avec plaquettes 236740 – 237080.

Livraison:

Couronne de perçage avec accessoires.

Remarque(s):

Pièces de rechange disponibles sur demande.

Description technique

Ø T ABS® d	63 mm
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	WOEX080404
Jeu de vis pour plaquettes	239655 15IP (6,3 Nm)

Réf. pointe de centrage	80
Ø ext. d ₁	97,2 mm
Ø nom. D	100
pour Ø pouce	3 15/16 pouce
Longueur de col L _A	85 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 80	236661 80
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464 Type 80	236662 80
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239655 15IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600