

**WNMG 080408, Nuance: CA510****Données de commande**

N° commande	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,07 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	HQ
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 450 m/min
Nuance	CA510

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage