

Garant**Chariot desserte ESD T5, Type: T54****Données de commande**

N° commande	971930 T54
GTIN	4067263515609
Classe d'article	9GD

Description**Exécution:**

Chariot desserte conducteur ESD avec **2 plateaux**. Construction en acier soudé, plate-forme en panneau de particules à conductance volumique avec surface conductrice ESD gris clair. Poignée conductrice ESD en Haptoprene® avec polypropylène résistant aux chocs. **Roues conductrices électriques:** 2 roues fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets, avec pare-fils.

Utilisation:

Convient pour une utilisation dans des zones EPA avec revêtement de sol conducteur. La mise à la terre s'effectue via les roues; un raccordement de mise à la terre séparé n'est pas nécessaire. Toutes les pièces en plastique sont conductrices afin d'éviter les charges de surface.

Norme:

DIN EN 61340-5-1

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Ø roue	125 mm
Profondeur	509 mm
Poids	34 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau supérieur	850 mm
Matériau roue	TPE
Prof. plateau	500 mm
Charge admissible max.	250 kg
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Charge admissible plateau supérieur	80 kg
Largeur plateau	850 mm
Hauteur	1020 mm
Largeur	980 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chariots dessertes