

Garant**Chariot à poignée pour bacs Euronorm ESD, Type: TNB1****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 971950 TNB1 |
| GTIN | 4067263515616 |
| Classe d'article | 9GD |

Description**Exécution:**

Chariot à poignée pour bacs Euronorm conducteur ESD. Construction en acier soudé. Poignée conductrice ESD en Haptoprene® avec polypropylène résistant aux chocs. **Roues conductrices électriques:** 2 roues fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets, avec pare-fils. Bacs Euronorm adaptés 972350 réf. ENB15 – ENB80.

Utilisation:

Convient pour une utilisation dans des zones EPA avec revêtement de sol conducteur. La mise à la terre s'effectue via les roues; un raccordement de mise à la terre séparé n'est pas nécessaire. Toutes les pièces en plastique sont conductrices afin d'éviter les charges de surface.

Norme:

DIN EN 61340-5-1

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|--|--------------------|
| Hauteur | 910 mm |
| Poids | 9,6 kg |
| Ø roue | 125 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Largeur | 790 mm |
| Matériau roue | TPE |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Hauteur cadre d'appui | 180 mm |
| Charge admissible max. | 250 kg |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Chariots à poignée |