



Fraise à dresser à 90°MECH17, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 50/4mm



Données de commande

N° commande	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	74 mm
Ø queue D_s h6	40 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø dents D_c	50 mm
Code ISO plaquette	BDMT 170408
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Plaquette adaptée	BD.. 1704
Longueur totale L_{tot}	161 mm
Longueur de col L_1	88 mm
Nombre de plaquettes	20
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------