

Garant GRIDLINE

Servante d'atelier ToolCar Alcantara - Édition spéciale, 20×16G, Nombre de tiroirs: 7**Données de commande**

N° commande	914521 7
GTIN	4067263108566
Classe d'article	90N

Description**Exécution:**

L'édition spéciale couleur anthracite de la servante d'atelier ToolCar est équipée de montants et d'une poignée recouverts de cuir Alcantara. Elle est dotée d'un plan de travail en bambou et d'une plaquette en acier inoxydable encastrée sur laquelle est inscrit le numéro d'ordre du chariot. Cette édition spéciale ne compte que 50 exemplaires.

Avec coffre-fort/compartiment latéral à fermeture centralisée. Tiroirs à extension totale avec charge admissible de 40 kg et sécurité individuelle. Avec panneaux latéraux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation de crochets, supports et accessoires pour panneaux perforés Easyfix.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. **Montants et poignée en cuir Alcantara.**

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75; 951731 – 951821 réf. 125 et 951741 – 951821 réf. 200.

Description technique

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Poids	87 kg
Profondeur	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Surface utile de tiroir en G	20×16
Largeur	800 mm
Nombre de tiroirs	7
Série	ToolCar
Série	Servante d'atelier ToolCar
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Hauteur	1000 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×16G
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	servante d'atelier

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21
Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G	915567 G
Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951510 125
Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951510 75