

## HEDI

### Projecteur halogène mobile, 230 V, Puissance absorbée: 400 W



#### Données de commande

N° commande	081212 400
GTIN	4003644013555
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Protection contre les projections d'eau. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.

Projecteurs halogènes pour utilisation mobile avec support robuste (protection totale) et dispositif enrouleur de câble.

Flux lumineux: 9200 lm

Classe d'efficacité énergétique : C

#### Description technique

Flux lumineux	9200 lm
Ampoule	Halogène
Puissance absorbée	400 W
Classe d'efficacité énergétique	C
Tension nominale	230 V
Attribut des noms de produit	230 V

