

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APKT 1604 PDTR
Nuance	HB7525
Type d'outils	HM
Epaisseur plan de travail	4,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

Fiche technique

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	295 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	125 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	55 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		