


WN.G 080408, Nuance: CA510


Données de commande

N° commande	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Classe d'article	25E

Description

WN.G 080408 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 1 - 3,8 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 450 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 3,8 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	PS
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage