


**Fraise à dresser à 90°MECH17, avec alésage, Ø D / Zeff: 50/4Lmm**

**Données de commande**

N° commande	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Classe d'article	250

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe  $a_e$  supérieures pour une profondeur de coupe  $a_p$  identique.

**Description technique**

Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	4
Ø dents $D_c$	50 mm
Code ISO plaquette	BDMT 170408
Longueur totale $L_{tot}$	78 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	59 mm
Plaquette adaptée	BD.. 1704
Ø fixation	22 mm
Nombre de plaquettes	16

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------