

Garant**Disques Compact en Nylon, Ø 115 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	567005 100
GTIN	4067263516675
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant **l'enlèvement de matière et la finition en une seule opération**. Exécution **dure** à grain grossier, grande résistance des arêtes.

Utilisation:

Pour le travail des surfaces et des arêtes sur des meuleuses d'angle (vitesse de rotation recommandée: 6000 min⁻¹).

Description technique

Degré de finesse	grossier
Abréviation de l'abrasif	A
Exécution	8 A crs
Degré de dureté	Dur
Abrasifs	Corindon normal (A)
Ø alésage	22,23 mm
Comparaison grain	100
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Forme	Plate
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		