


WN.G 080404, Nuance: CA6525


Données de commande

N° commande	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	MS
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,8 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage