

Garant**Disques Compact en Nylon, Ø 115 mm, Comparaison grain: 150****Données de commande**

N° commande	567005 150
GTIN	4067263516682
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant **l'enlèvement de matière et la finition en une seule opération**. Modèle **semi-dur, agressivité accrue et résistance des arêtes**. Pour les travaux d'ébavurage généraux, enlèvement de matière facile et finition de surface lisse.

Utilisation:

Pour le travail des surfaces et des arêtes sur des meuleuses d'angle (vitesse de rotation recommandée: 6000 min⁻¹).

Description technique

Abrasifs	Corindon normal (A)
Degré de dureté	Moyen
Exécution	6 A med
Abréviation de l'abrasif	A
Degré de finesse	Moyen
Comparaison grain	150

Ø alésage	22,23 mm
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	Plate
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		