

Garant**Disques Compact en Nylon, Ø 125 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	567006 180
GTIN	4067263723721
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant **l'enlèvement de matière et la finition en une seule opération. Disque universel** pour travaux d'ébavurage légers, pour le masquage de rayures et l'élimination de couleurs de revenu.

Utilisation:

Pour le travail des surfaces et des arêtes sur des meuleuses d'angle (vitesse de rotation recommandée: 6000 min⁻¹).

Description technique

Exécution	3 S fine
Ø alésage	22,23 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Degré de dureté	douce
Comparaison grain	180
Degré de finesse	fin

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	Plate
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		