

Garant
Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 34

Données de commande

N° commande	955009 34
GTIN	4067263724018
Classe d'article	91A

Description
Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (l x P).

Servantes d'atelier 914520 – 914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955009: 1 pièces

Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièces

Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièces

Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièces

Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque

Douilles 12 pans longues GARANT 642529 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque

Tournevis pour vis à fente GARANT 660032 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque

Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièces

Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièces

Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièces

Description technique

Nombre d'outils	34
Surface utile de tiroir en G	20×16
Largeur en G	20
Exécution	pour tiroir de servante d'atelier
Profondeur en G	16
Profondeur	400 mm
Largeur	500 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Convient pour équipements d'atelier	Servante d'atelier
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955009	952001 955009
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 125 mm	641029 125

Rallonge, 1/2" Longueur totale 250 mm	641029 250
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642325 13
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642325 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642325 21
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642529 17
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642529 19
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642529 21
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660032 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660032 5,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667702 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667702 2
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 180 mm	700940 180
Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire Longueur totale 250 mm	706001 250