

**WN.G 080408, Nuance: KW10**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 252114 KW10 |
| GTIN | 4960664246595 |
| Classe d'article | 25E |

Description

WN.G 080408 KW10 Nuance: KW10

Brise-copeaux: AH

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 400 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 400 m/min |
| Brise-copeaux | AH |
| Avance f | 0,1 - 0,35 mm/tr |
| Application principale | N |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Prof. coupe a_p | 1 - 4 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | KW10 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | WNMG 080408 |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |