

Garant**DC. T 11T304, Nuance: CU7010**

Données de commande

N° commande	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 CU7010 Nuance: CU7010
Brise-copeaux: SS
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 210 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application secondaire	M
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Brise-copeaux	SS
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	80 - 140 m/min
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 210 m/min
Nuance	CU7010
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage