

Garant**DC. T 11T308, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	260361 HB7415
GTIN	4045197669209
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1 mmAvance f : 0,1 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1 mm
Avance f	0,1 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	S
Brise-copeaux	TIS

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage