

Garant**Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Goupille	259049 6
Jeu de vis	259023 2
Longueur de tête L ₁	36 mm
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 2525M16
Taille de queue	25 mm
Bride de serrage	259038 14
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259031 32
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 32	259031 32
Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Bride de serrage Type 14	259038 14
Goupille Type 6	259049 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500