

**Brosse de coupe Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1: 40mm****Données de commande**

N° commande	574755 40
GTIN	4067263935001
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosses de surface avec **Ø tige 6 mm**.

Utilisation:

Sur meuleuses droites, arbres flexibles ou machines fixes. Pour le nettoyage et l'ébavurage de petites et moyennes surfaces.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Vitesse de rotation max.	10500 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	40 mm
Ø queue D _s	6 mm
Type de produit	Brosse pinceau

