

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Type: GG****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 221975 GG |
| GTIN | 4960664026975 |
| Classe d'article | 25A |

Description**Exécution:**

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 1$ mm.

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Rayon de programmation pour $a_{p,max}$ | 1,6 mm |
| Type | GG |
| Code ISO plaquette | LOGU 030310 ER-GM |
| Rayon d'angle | 1 mm |
| Nuance | PR1810 |
| Type d'outils | Carbure |
| Avance f_z par dent | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------|---------------------|----------------|----------|
| Fonte GG(G) | adaptée | 180 m/min | K |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |
| Air | adaptée | | |