


HOLEX**Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X10mm****Données de commande**

N° commande	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Poils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d'acier; Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80 °C.

Description technique

Grain	120
Ø brosse D ₁	50 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur de garnissage H ₁	12 mm

Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹
Abréviation de l'abrasif	SiC
Type de produit	Brosse circulaire