

**Garant****DC. T 11T304, Nuance: HB7415**

## Données de commande

N° commande	260359 HB7415
GTIN	4045197669148
Classe d'article	21G

## Description

DC. T 11T304 HB7415 Nuance: HB7415  
Brise-copeaux: TIS  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Avance f: 0,1 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 70 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 70 m/min
Brise-copeaux	TIS
Avance f	0,1 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1 mm
Application principale	S

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage