



DCGX 11T3005, Nuance: SP4019



Données de commande

N° commande	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Classe d'article	28D

Description

DCGX 11T3005 SP4019 Nuance: SP4019

Brise-copeaux: 62

Prof. coupe a_p : 0,15 - 3 mm

Avance f : 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 440 m/min

Description technique

Brise-copeaux	62
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 440 m/min
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,15 - 3 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	UNI
Nuance	SP4019
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DCGX 11T3005
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre