

**Station de soudage, Référence fabricant: PICOMK2****Données de commande**

N° commande	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Classe d'article	04K

Description**Exécution:**

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis). Concept de commande simple pour i-CON PICO, pour débutants. Utilisation universelle. Encombrement minimum et fonctions intelligentes, réglables via une carte microSD.

Utilisation:

Pour soudures répondant à toutes les exigences de l'électronique et de l'électrotechnique.

Description technique

Temps de chauffe à 280 °C	9 s
Tension	240 V
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur	145 mm
Fréquence secteur	50 Hz
Poids du fer à souder sans fil d'alimentation	30 g
Plage de réglage de la température de la panne	150 - 450 °C
Hauteur	103 mm

Largeur	80 mm
Puissance absorbée	80 W
Type de produit	Station de soudage