

mimatic
Tool Systems
Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 80mm

Données de commande

N° commande	218222 80
GTIN	2050001736994
Classe d'article	29C

Description
Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Description technique

Ø D	80 mm
Type support de base	19/30
Prof. d'attaque $a_{e\max}$ par coupe	25 mm
Largeur de plaquette E	6 mm
Nombre de dents Z	24
Queue	avec alésage
Revêtement	TiAlN

Avance f_z	0,02 mm
Matériau	Carbure monobloc
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Support de base PolySAWavec alésage Type 19/30	218210 19/30
Support de baseQueue Weldon Type 19/30	218205 19/30