

**Garant****TNMG 160408, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Classe d'article	21G

## Description

TN.G 160408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage