

Garant**Mandrin de frettage Type AD avec arrosage en bout, BT 30 court, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	303406 20
GTIN	4067263110262
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

Ø ext. D	42 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Ø D ₂	33 mm
Support	BT 30 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de frettage

Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 30	308610 30
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308760 30
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308765 30
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 30	354225 30
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Sous-armoire	354290