


TNMG 160404, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 590 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage