

# Etaux autocentrants, Largeur: 75mm



### Données de commande

N° commande	363300 75
GTIN	4067263950677
Classe d'article	30N

# **Description**

#### **Exécution:**

- · Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
- · Entièrement nitruré au plasma et face inférieure fraisée avec précision.
- · Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
- · Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
- · Avec interface d'automatisation.
- Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (uniquement 363300 75 ) à l'aide d'une plaque intermédiaire.

#### **Utilisation:**

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

#### Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363310 – 363324.

# Livraison:

Corps de base, broche, écrous de broche.

#### Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050, douille 642229 12 (réf. 75), 642229 13 (réf.120) brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, tirette GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085, console de hauteur 363090 (en association avec 363079) station de montage 358595 52/96.

# Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 363310 – 363324 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors.



# **Description technique**

Poids	2,8 kg
В	75 mm
Hauteur H	46 mm
L	130 mm
Largeur	75 mm
Force serrage max.	22 kN
Couple de serrage maximal	75 Nm
Code couleur	HOLEX ZS 75
Mesure étalon	52 mm
Type de produit	Etau machine