

**Grignoteuse sans fil, Type: M12FNB16-0****Données de commande**

N° commande	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Classe d'article	03L

**Description****Exécution:**

Grignoteuse sans fil extrêmement légère avec fonction de démarrage Auto-Control (la vitesse de coupe augmente lentement après le démarrage) pour une profondeur de travail jusqu'à 168 mm.

- **Changement du sens de coupe sans outil par incréments de 90°.**

**Livraison:**

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Avec 2 porte-matrices en version longue et courte.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073808 – 073840.

**Description technique**

Tension de la batterie	12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Largeur de coupe	5 mm

Poids	1 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 12 V
Rayon de la courbe minimale	40,7 mm
Capacité de coupe maximale dans l'acier	1,6 mm
Capacité de coupe maximale dans l'aluminium	2,1 mm