

Portique de rangement d'équipements d'élingage avec protection antivol, Type: M



Données de commande

N° commande	918621 M
GTIN	2050002073616
Classe d'article	97B

Description

Exécution:

Supports en tube d'acier pour le rangement d'équipements d'élingage, tels que chaînes, cordes, sangles de levage, etc. Avec 2 traverses réglables en hauteur et 12 crochets doubles galvanisés réglables. Démontage et remontage aisés pour une utilisation mobile sur chantiers. Livraison en éléments séparés, montage aisé avec instructions.

Avec protection antivol, composée de 4 barres de sécurité avec chaîne soudée. Les barres de sécurité sont poussées dans les crochets de suspension. Cadenas utilisable avec Ø anse max. 7 mm. Avec 4 roulettes directrices, 2 avec blocage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Crochets doubles galvanisés réglables supplémentaires, voir code art. 918623 réf. 6 à l'adresse www.hoffmann-group.com.

Cadenas adaptés, voir tome 2, Outillage manuel, codes art. 085812 et 085814.

Description technique

Nombre de crochets	12
--------------------	----

Poids	100 kg
Hauteur	1934 mm
Profondeur	900 mm
Charge admissible par crochet	75 kg
Pertinent pour le configurateur	non
Charge admissible max.	1000 kg
Largeur	1890 mm
Type de produit	Chariot pour équipements d'élingage

Accessoires

Crochet double 6 pièces Type 6	918623 6
Protections antivol Type 4	918622 4