

**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1835, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	224024 ST1400
GTIN	4960664030088
Classe d'article	25A

Description**Exécution:**

La géométrie spéciale des plaquettes permet de réduire les efforts de coupe et d'améliorer le bris de copeaux. Tous les modèles avec **arêtes Wiper** pour avances élevées.

Utilisation:

NB2P / NB3P: pour **efforts de coupe réduits**. Spécialement destinées aux porte-à-faux importants et aux pièces fines.

Remarque(s):

Les fraises sont équipées en alternance du même nombre de plaquettes de type NB2 et NB3. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 1 \times D$.

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f_z par dent	0,06 - 0,3 mm
Epaisseur plaquette E	6,35 mm
Type	ST1400

Code ISO plaquette	SPMT 1806 EDER-NB2P
Nuance	PR1835
Type d'outils	Carbure
Utilisation	Coupe douce
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		