

**Garant****Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 22****Données de commande**

N° commande	955072 22
GTIN	4067263169178
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants. Assortiment de mousses rigides pour jeux de base pour un tiroir complet - Surface utile 20×20G.

**Adapté(s) pour:**

Etablis GridLine Ready-to-go, établis GridLine Vario avec bâti 24G, bâti GridLine 24G, armoires à outils GridLine 24×24G, tiroirs GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar 914590.

**Livraison:**

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955072: 1 pièce

Pied à coulisse GARANT 410100 réf. 150: 1 pièce

Micromètre GARANT 420402 réf. 0-25: 1 pièce

Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce

Niveau à bulles GARANT 467010 réf. 250: 1 pièce

Clés à fourches GARANT 610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 pièce de chaque

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien GARANT 627132 réf. 9: 1 pièce

Tournevis pour vis à fente GARANT 660032, réf. 2,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque

Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Lampe de poche GARANT 081505 réf. 125: 1 pièce

Pince universelle GARANT 700940 réf. 160: 1 pièce

Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce

Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 200: 1 pièce

Ciseaux de travail GARANT 769240 réf. 175: 1 pièce

Pince clé GARANT 813501 réf. 180: 1 pièce

Cutter universel GARANT 845020: 1 pièce

## Description technique

Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur en G	20
Largeur en G	20
Exécution	pour tiroir de servante d'atelier
Nombre d'outils	22
Profondeur	500 mm
Largeur	500 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955072	952001 955072
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Micromètre Plage de mesure 0-25 mm	420402 0-25
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Niveau à bulles avec aimant commutable Longueur 250 mm	467010 250
Clé à fourches Ouverture 10X11 mm	610600 10X11
Clé à fourches Ouverture 12X13 mm	610600 12X13
Clé à fourches Ouverture 14X15 mm	610600 14X15

Clé à fourches Ouverture 17X19 mm	610600 17X19
Clé à fourches Ouverture 8X9 mm	610600 8X9
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2,5 mm	660032 2,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 4 mm	660032 4
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660032 5,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667702 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667702 2
Lampe de poche à LED avec piles Type 125 mm	081505 125
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 160 mm	700940 160
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 200 g	750110 200
Ciseaux de travail avec revêtement en titane Longueur totale 175 mm	769240 175
Pince clé Longueur totale 180 mm	813501 180
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020