



## Servante d'atelier Tool Rebel avec jeu d'outils 9700, 94 pièces, Type: 1



### Données de commande

N° commande	689200 1
GTIN	4000896249183
Classe d'article	66H

### Description

#### Exécution:

**Servante d'atelier au design exclusif Tool Rebel avec 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts).** Les 2 tiroirs plats supérieurs sont équipés d'un jeu d'outils professionnels de haute qualité de 94 pièces, composé des outils suivants: tournevis, clés à douilles 1/4 pouce, clés mixtes et clés coudées. Les 5 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.

Le jeu d'outils universel est présenté dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d'atelier. La grande surface de rangement et de travail est fabriquée en plastique résistant aux solvants et est également entièrement étanche. Le verrouillage centralisé est assuré par une serrure à cylindre latérale. Les roues résistantes aux huiles et aux acides peuvent supporter une charge de 250 kg chacune et sont dotées de roulements à billes de précision et d'une double couronne de billes dans le palier pivotant.

#### Livraison:

Servante d'atelier Tool Rebel: 1 pièces

Jeu de tournevis 1, 18 pièces: 1 tournevis pour vis à fente 662200 de chaque, réf. 4; 5,5; 6,5

1 tournevis pour vis à fente, isolé suivant VDE, de chaque, 663100 réf. 2,5; 3,5

1 tournevis pour vis à fente, Stubby réf. 5,5 mm

1 tournevis pour vis à fente avec lame continue 660300 de chaque, réf. 5,5; 7

1 tournevis pour Phillips 668260 de chaque, réf. 1; 2; 3

1 tournevis pour Phillips, Stubby 668260 réf. 2S  
 1 tournevis pour Pozidriv 668270 de chaque, réf. 1; 2  
 1 tournevis pour l'électronique pour Phillips réf. PH0  
 1 tournevis pour l'électronique pour vis à fente 664600 réf. 2,5  
 1 agrappe-vis 666425 de chaque réf. 1; 3  
 Cliquet Zyklop 8000 A, jeu 1/4 pouce, 37 pièces: 1 cliquet Zyklop Speed 1/4 pouce 632390  
 1 rallonge 1/4 pouce de chaque 75; 150 mm  
 1 cardan 1/4 pouce  
 1 rallonge 1/4 pouce "Wobble" 56 mm  
 1 douille pour 6 pans mâle 1/4 pouce de chaque réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm  
 1 douilles tournevis pour Torx® femelles 1/4 pouce de chaque réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 1 douille tournevis pour 6 pans creux 1/4 pouce de chaque, longueur 28 mm réf. 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 1 douille tournevis pour six pans creux de chaque, 1/4 pouce, longueur 100 mm réf. 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm  
 Jeu Joker 6003 1, 19 pièces: 1 clé mixte Joker 6003 613800 de chaque réf. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24  
 1 décapsuleur  
 Jeu de clés mâles coudées<sup>1</sup>, 20 pièces: 1 jeu de clés mâles coudées pour six pans creux avec tête sphérique, 9 pièces, métrique réf. 1,5 – 10  
 1 jeu de clés mâles coudées pour Torx® femelles avec tête sphérique, 9 pièces réf. TX8 – TX40  
 1 magnétiseur 666451 réf. 1  
 1 mètre-ruban de poche STABILA (3 mètres)

**Remarque(s):****L'outil est livré non monté.****Description technique**

Profondeur utile des tiroirs	398 mm
Nombre de tiroirs	7
Largeur	785 mm
Profondeur	518 mm
Largeur utile des tiroirs	522 mm
Hauteur	1020 mm
Référence fabricant	Servante d'atelier Tool Rebel 9700
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	25 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

## Accessoires

Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 5,5 mm	660300 5,5
Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 4 mm	662200 4
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613800 8
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613800 14
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613800 13
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 7 mm	660300 7
Tournevis pour Phillips, avec lame ronde en acier Taille empreinte cruciforme 3	668260 3
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm	663100 3,5
Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 5,5 mm	662200 5,5
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613800 11
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613800 6
Tournevis pour Pozidriv, avec lame ronde en acier Taille empreinte cruciforme 1	668270 1
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613800 19
Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform- Micro Largeur embout (b) 2,5 mm	664600 2,5
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613800 12
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613800 17
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613800 16

Porte-embouts de vissage Type 1	666425 1
Tournevis pour Phillips, avec lame ronde en acier Taille empreinte cruciforme 1	668260 1
Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 6,5 mm	662200 6,5
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613800 18
Porte-embouts de vissage Type 3	666425 3
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613800 15
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613800 10
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613800 20
Tournevis pour Phillips, avec lame ronde en acier Taille empreinte cruciforme 2	668260 2
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 2,5 mm	663100 2,5
Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 1/4" avec tête orientable et éjecteur	632390
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613800 22
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613800 21
Tournevis pour Pozidriv, avec lame ronde en acier Taille empreinte cruciforme 2	668270 2
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613800 7
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613800 24