



Petite meuleuse d'angle pneumatique, Type: RAM20LR



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 079316 RAM20LR |
| GTIN | 5390145244502 |
| Classe d'article | 03R |

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle compacte au design ergonomique, avec tête étroite pour un accès aisé dans les endroits exigus. Meuleuse d'angle compacte au design ergonomique, avec tête étroite pour un accès aisé dans les endroits exigus. Pour petits plateaux-supports Roloc® Ø 50/75 mm.

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Quantité maximale d'air absorbé | 1207 l/min |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce |
| Vibrations maximales suivant EN | 2,58 m/s ² |
| Ø disque max. | 75 mm |
| Vitesse de rotation max. | 20000 min ⁻¹ |
| Poids | 0,6 kg |
| Niveau sonore | 74 dB(A) |
| Puissance de décharge | 300 W |
| Raccord fileté | BSP |
| Taille de tuyau recommandée (Ø int.) | 8 mm |

Type de produit

Meuleuse d'angle