

Garant

**Fraise à surfacer / dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z:
32/3mm**



Données de commande

N° commande	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Classe d'article	210

Description

Exécution:

En acier à outils trempé spécial pour un fonctionnement sans vibrations et une longue durée de vie. Les dents de planage permettent d'obtenir de très bons états de surface.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	SOMT 09T304
Ø dents D_c	32 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Longueur de col L_1	41 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré

Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219810
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2