



Outil de copiage à gauche simturn AX, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 4mm



Données de commande

N° commande	270654 4
GTIN	2050002078918
Classe d'article	24U

Description

Exécution:

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110 – 240135.
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531 – 270536 et 270539 – 270544.

Description technique

a	3,7 mm
Profondeur gorge max. t_{\max}	0,8 mm
$\varnothing D$	5 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,3 mm
Rayon R	0,1 mm
f	1,75 mm
Attribut des noms de produit	$L_2 = 15$ mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	400 m/min	N

Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		