


**Garant**

**Etau à main pour perceuses avec système de serrage rapide à excentrique,  
Largeur mors A: 100mm**



## Données de commande

N° commande	365038 100
GTIN	4067263112389
Classe d'article	31S

## Description

### Exécution:

- **Construction robuste avec vis solide.**
- **Mors trempés et rectifiés.**
- **Serrage précis grâce à une glissière de guidage.**
- **Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.**
- **Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.**

**Système de serrage rapide à excentrique intégré** en attente de brevet pour un maintien solide sur la table de la perceuse.

### Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

### Matière(s):

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

### Précision:

**0,10 mm.**

### Livraison:

Clé de serrage et trois tasseaux en T dans les tailles 12; 14 et 16 mm.

## Description technique

Hauteur totale c	92 mm
Longueur corps de base a	286 mm

Code couleur pour accessoires adaptés	Etau pour perceuses, bleu
Largeur mors A	100 mm
Largeur corps de base B	174 mm
Hauteur mors C	32 mm
Plage de serrage b	143 mm
Largeur des rainures	17 mm
Ecartement des rainures	141 mm
Longueur totale max. L <sub>4</sub>	474 mm
Poids	12,5 kg
Type de produit	Etaux pour perceuses

## Accessoires

Rail de guidage pour 365023	365025
Butée Type 1	365028 1
Paire de mors de rechange (2 pièces) pour étaux à serrage rapide et pour perceuses Pour type 100	365036 100
Vis de rechange pour étaux à main pour perceuses Pour type 100	365037 100
Unité de serrage excentrique Type 1	365039 1