


**Garant**
**SOMT 09T304 TR, HB7520, Type: ST1400**


## Données de commande

N° commande	215072 ST1400
GTIN	4045197455017
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

**Plaquettes extrêmement robustes** suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l'usure grâce à la structure micrograin.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 5$  mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,12 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,12 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 09T304 TR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	90 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		