

Garant
SOMT 09T304 TR, HB7515, Type: ST1400


Données de commande

N° commande	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement robustes suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l'usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,12 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,12 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 09T304 TR
Nuance	HB7515
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	400 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	280 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	235 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	180 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	180 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		