


CNMG 120408, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM
Application principale	P
Nuance	CA125P
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Type de produit

Plaquette pour tournage