


**CNMG 120408, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Classe d'article	25E

**Description technique**

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	PMG
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage

