

**CNMG 120408 Wiper, Nuance: CA125P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250213 CA125P |
| GTIN | 4960664014644 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,14 - 0,5 mm/tr |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Application principale | P |
| Code ISO plaquette | CNMG 120404 |
| Brise-copeaux | WQ |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 150 - 320 m/min |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Nuance | CA125P |

Type de produit

Plaquette pour tournage