


**CNMG 120412, Nuance: CA125P**

**Données de commande**

N° commande	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Classe d'article	25E

**Description technique**

Brise-copeaux	PH
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Type d'outils	HM
Nuance	CA125P
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage