

**CNMG 190616, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	PH
Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	CA125P
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage