



**CNMG 160612, Nuance: CA125P**

**Données de commande**

N° commande	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Classe d'article	25E

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/tr
Brise-copeaux	PH
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA125P
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	ébauche
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	1,2 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage