



CNMM 120412, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Brise-copeaux	PX
Classement finition/ébauche	ébauche
Code ISO plaquette	CNMM 120412
Nuance	CA125P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr

Type de produit

Plaquette pour tournage