



CNMM 120408, Nuance: CA125P

Données de commande

N° commande	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	ébauche
Brise-copeaux	PX
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA125P
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMM 120408
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage